


Przepływomierz z zaworem zwrotnym i wyświetlaczem

SBG32KM0FRKG



Cechy produktu

Zakres pomiarowy	4...200 l/min	0,24...12 m³/h	65...3170 gph	1,1...52,8 gpm
Przyłącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 1/2 Gwint wewnętrzny			

Aplikacja

Konstrukcja	styki pozłacane
Media	Ciecze; oleje (lepkość 46 mm²/s w temperaturze 40 °C)
Temperatura medium [°C]	-10...100
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	63
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]	6,3
Uwaga dot. przeciążalności	przy temperaturze medium >70°C: 50 bar / 5 MPa



Przepływomierz z zaworem zwrotnym i wyświetlaczem

SBG32KM0FRKG

Dane elektryczne				
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)		
Pobór prądu	[mA]	< 50		
Klasa ochrony		III		
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak		
Czas rozruchu	[s]	< 3		
Wyjścia				
Łączna liczba wyjść		2		
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link		
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)		
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2		
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	150; (200: ...60 °C; Temperatura otoczenia; 250: ...40 °C; Temperatura otoczenia)		
Analogowe wyjście prądowe	[mA]	4...20		
Maks. obciążenie	[Ω]	500		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak		
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak		
Częstotliwość wyjścia	[Hz]	0...10000		
Zakres pomiaru / nastaw				
Zakres pomiarowy		4...200 l/min	0,24...12 m³/h	65...3170 gph
Zakres wyświetlacza		0...240 l/min	0...14,4 m³/h	0...3805 gph
Rozdzielczość		0,1 l/min	0,01 m³/h	1 gph
Punkt przełączania SP		1,4...200 l/min	0,08...12 m³/h	20...3170 gph
Punkt resetu rP		0...198,6 l/min	0...11,92 m³/h	0...3150 gph
Częstotliwość końcowa, FEP		13,4...200 l/min	0,8...12 m³/h	210...3170 gph
Krok		0,02 l/min	0,02 m³/h	5 gph
Częstotliwość punktu końcowego, FRP	[Hz]	10...10000		
Krok	[Hz]	10		
Dynamika pomiaru		1:50		
Monitoring temperatury				
Zakres pomiarowy		-10...100 °C	14...212 °F	
Zakres wyświetlacza		-32...122 °C	-25,6...251,6 °F	
Rozdzielczość		0,1 °C	0,1 °F	
Punkt przełączania SP		-9,3...100 °C	15,2...212 °F	
Punkt resetu rP		-10...99,3 °C	14...210,8 °F	
W krokach co		0,1 °C	0,2 °F	
Częstotliwość punktu początkowego, FSP		-10...78 °C	14...172,4 °F	
Częstotliwość końcowa, FEP		12...100 °C	53,6...212 °F	
Częstotliwość punktu końcowego, FRP	[Hz]	10...10000		
Krok	[Hz]	10		



Przepływomierz z zaworem zwrotnym i wyświetlaczem

SBG32KM0FRKG

Dokładność / odchylenie		
Monitorowanie przepływu		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)	± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura medium)	
Powtarzalność	± 1 % MEW	
Monitoring temperatury		
Dryft temperatury	0,029 °C / K	
Dokładność [K]	3 K (25°C; Q > 1 l/min)	
Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji [s]	0,01	
Tłumienie wartości procesowej dAP [s]	0...5	
Krok [s]	0,1	
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s]	0...5	
Krok [s]	0,1	
Monitoring temperatury		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	T09 = 120 (Q > 1 l/min)	
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; tłumienie dla wyjścia przełączającego / analogowego; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu; współczynnik kalibracji	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych analogowych	2	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu [ms]	3,2	
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1047
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	0...60	
Uwaga dot. temperatury otoczenia	temperatura medium <80 ° C	
	temperatura medium <100 ° C: 0...40 °C	
Temperatura składowania [°C]	-15...80	
Ochrona	IP 65; IP 67	



Przepływomierz z zaworem zwrotnym i wyświetlaczem

SBG32KM0FRKG

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]		145
Dopuszczenie UL	Dopuszczenie UL numer	I007
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe		dobra praktyka inżynierska

Dane mechaniczne		
Waga [g]		2809,5
Materiał	stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; mosiądz niklowany chemicznie	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); mosiądz (2.0371); mosiądz niklowany chemicznie; PPS; O-ring: FKM	
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 1/2 Gwint wewnętrzny	
Cykli przełączania mechanicz.		10 milionów

Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	6 x LED, kolor zielony
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, czerwony / zielony wskazanie naprzemienne 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy

Uwagi		
Uwagi	Zaleca się używanie filtrów o dokładności filtrowania 200 mikronów.	
	Wszystkie dane odnoszą się do oleju o następującej nominalnej lepkości: 46 mm ² /s, 40 °C	
	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane






Przepływomierz z zaworem zwrotnym i wyświetlaczem

SBG32KM0FRKG

Podłączenie



OUT1:

- Wyjście przełączające Monitoring przepływu
- Wyjście przełączające Monitoring temperatury
- Wyjście częstotliwościowe Monitoring przepływu
- Wyjście częstotliwościowe Monitoring temperatury
- IO-Link

OUT2:

- Wyjście przełączające Monitoring przepływu
 - Wyjście przełączające Monitoring temperatury
 - wyjście analogowe Monitoring przepływu
 - wyjście analogowe Monitoring temperatury
- Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2

Kolory żył :

- BK = czarny
 BN = brązowy
 BU = niebieski
 WH = biały

Diagramy i grafiki

