




Miernik sprężonego powietrza

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS



Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1	
Zakres pomiarowy	0,6...143,9 m/s	8...2011 m³/h
Przylącze procesowe	kołnierz DN65 według: DIN EN 10220	
Aplikacja		
Aplikacja	do aplikacji przemysłowych	
Media	sprężone powietrze	
Temperatura medium [°C]	-10...60	
Minimalne ciśnienie niszczące [bar]	64	
Minimalne ciśnienie niszczące [MPa]	6,4	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	16	
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]	1,6	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)	
Pobór prądu [mA]	< 80	
Klasa ochrony	III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak	
Czas rozruchu [s]	1	
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1	
Wejścia		
Wejścia	resetowanie licznika	



Miernik sprężonego powietrza

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Wyjścia		
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne)	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	150; (na wyjście)	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (skalowany)	
Maks. obciążenie [Ω]	500	
Wyjście impulsowe	Pomiar poboru	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	0,6...143,9 m/s	8...2011 m³/h
Zakres wyświetlacza	1,2...172,7 m/s	16...2413 m³/h
Krok	0,1 m/s	1 m³/h
Monitoring ciśnienia		
Zakres pomiarowy [bar]	-1...16	
Zakres wyświetlacza [bar]	-1...20	
Rozdzielczość [bar]	0,05	
Punkt przełączania SP [bar]	-0,92...16	
Punkt resetu rP [bar]	-1...15,92	
Wyjście analogowe / dolna wartość [bar]	-1...12,8	
Wyjście analogowe / górna wartość [bar]	2,2...16	
W krokach co [bar]	0,01	
Monitoring przepływu		
Zakres pomiarowy	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Zakres wyświetlacza	0...100000000 m³	0...353146667,2 scf
Punkt przełączania SP	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
Wartość impulsu	0,001...10000000 m³	0,05...353146667,2 scf
W krokach co	0,0001 m³	0,005 scf
Długość impulsu [s]	0,002...2	
Monitoring temperatury		
Zakres pomiarowy	-10...60 °C	14...140 °F
Zakres wyświetlacza	-24...74 °C	-11,2...165,2 °F
Rozdzielczość	0,2 °C	0,5 °F
Punkt przełączania SP	-9,7...60 °C	14,6...140 °F
Punkt resetu rP	-10...59,7 °C	14...139,4 °F



Miernik sprężonego powietrza

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Wyjście analogowe / dolna wartość	-10...46 °C	14...114,8 °F
Wyjście analogowe / górna wartość	4...60 °C	39,2...140 °F
W krokach co	0,1 °C	0,1 °F

Dokładność / odchylenie

Dokładność (w zakresie pomiarowym)	klasa 141: $\pm (3 \% MW + 0,3 \% MEW)$; klasa 344: $\pm (6 \% MW + 0,6 \% MEW)$; jakość powietrza zgodnie z ISO 8573-1: 2010; warunki odniesienia: długość rury wlotowej ≥ 113 cm długość rury wylotowej ≥ 15 cm; temperatura odniesienia: 18...26 °C; standardowy przepływ objętościowy 8...1155 m³/h; (standardowy przepływ objętościowy DIN_ISO_2533 15 °C, 1013,25 mbar, 0 % r.H.)
------------------------------------	---

Monitoring ciśnienia

Powtarzalność [% wartości końcowej]	$\pm 0,2$
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej]	$< \pm 0,5$; (BFSL = najlepiej dopasowana linia prosta (Best Fit Straight Line))
Największy TEMPCO okresu [% MEW / 10 K]	$\pm 0,3$
Największy TEMPCO punktu zerowego [% MEW / 10 K]	$\pm 0,1$

Monitoring temperatury

Dokładność [K]	$\pm 0,5$; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego)
----------------	---

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	0,1; (dAP = 0)
Tłumienie wartości procesowej dAP [s]	0...5

Monitoring ciśnienia

Czas reakcji [s]	0,05
------------------	------

Monitoring temperatury

Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s]	T09 = 0,5
------------------------------------	-----------

Software / programowanie

Możliwości parametryzacji	histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; totalizer
---------------------------	---

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision	1.1
Norma SDCI	IEC 61131-9 CDV
Profil	Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO tryb	tak
Wymagany typ portu mastera	A
Ilość danych analogowych	8
Ilość danych binarnych	2



Miernik sprężonego powietrza

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Min.czas cyklu procesu	[ms]	7,2
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	1537

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Temperatura składowania	[°C]	-20...85
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90
Ochrona		IP 65; IP 67

Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Odporność na wibracje	DIN EN 68000-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	167
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	Modul A; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	9630
Materiał	PBT+PC-GF30; PPS GF40; stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4305 / 303); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; ceramika szkło matowe; PPS GF40; Al2O3 (ceramika); akrylanowy; Rura: stal nierdzewna (1.4301 / 304)	
Przyłącze procesowe	kołnierz DN65 według:DIN EN 10220	

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz		Kolorowy wyświetlacz 1,44", 128 x 128 pikseli 2 x LED, kolor żółty

Uwagi		
Uwagi	MW = Wielkość mierzona	
	MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego	
	D = wewnętrzna średnica rury	
	Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533.	
	Informacje na temat instalacji i funkcjonowaniu zawarto w instrukcjach obsługi.	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

Połączenie elektryczne


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Miernik sprężonego powietrza

SDG2 1/2"METRIS PB DN65 SS

Podłączenie



OUT1/IO-Link:	Wyjście przełączające Przepływ Wyjście przełączające temperatura Wyjście przełączające Ciśnienie Wyjście impulsowe licznik objętości wyjście sygnału Licznik programowalny
OUT2/InD:	Wyjście przełączające Przepływ Wyjście przełączające temperatura Wyjście przełączające Ciśnienie wyjście analogowe Przepływ wyjście analogowe temperatura wyjście analogowe Ciśnienie wyjście sygnału Licznik programowalny Wyjście impulsowe licznik objętości Wejście resetowanie licznika