


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABH/6M/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe M12 x 1

Aplikacja

Media Ciecze; Gazy; media agresywne

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Temperatura medium [°C] -25...80

Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 200...2000

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s] 1...10

Ciecze

Czas reakcji [s] 1...10

Gazy

Czas reakcji [s] 1...10

Warunki pracy

Ochrona IP 67



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABH/6M/PH

Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiały części w kontakcie z medium	Hastelloy C-4 (2.4610)
Przylącze procesowe	M12 x 1


Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary