


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Media	Ciecze; Gazy; media agresywne
-------	-------------------------------

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
---------------------------	-------	----

Ciecze

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Gazy

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Gazy

Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15
-----------------------------------	---------	----

Czasy reakcji


Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH

Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiały części w kontakcie z medium		Hastelloy C-4 (2.4610)
Przyłącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary