


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	100...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	100...800

Dokładność / odchylenie


Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH

Czasy reakcji	
Czas reakcji	[s] 2...10
Ciecze	
Czas reakcji	[s] 2...10
Gazy	
Czas reakcji	[s] 2...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	Hastelloy C-22 (2.4602)
Materiały części w kontakcie z medium	Hastelloy C-22 (2.4602)
Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały
GY =	szary