


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH/10M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe G 1/2 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Media Ciecze; Gazy; media agresywne

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Temperatura medium [°C] -25...80

Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 200...2000

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15

Czasy reakcji


Czas reakcji [s] 1...10



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABH/10M

Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		Hastelloy C-4 (2.4610)
Materiały części w kontakcie z medium		Hastelloy C-4 (2.4610)
Przyłącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary