
SF2204

Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR14ABB/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF5200 + E40099
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu		
Przyłącze procesowe		G 1/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja		
Aplikacja		wysoka temperatura
Media		Ciecze; Gazy
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
Ciecze		
Aplikacja		wysoka temperatura
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Gazy		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Dane elektryczne		
Podłączenie do układu przetwarzania		VS 0200
Zakres pomiaru / nastaw		
Ciecze		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Gazy		
Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10

SF2204


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR14ABB/US-100


Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe		G 1/4 gwint zewnętrzny
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary