




Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US



Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1	
Przyłącze procesowe	G 1/2	
Aplikacja		
Aplikacja	Narzędzia do maszyn; Wewnętrzne chłodzenie wiertła	
Temperatura medium	[°C]	0...60
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	200
Wytrzymałość na ciśnienie	[MPa]	20
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu	[mA]	< 15
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1	



Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		100
Zabezpieczenie przed zwarcie		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres przepływu [l/min]		75
Zakres ustawień [l/min]		0,3...25
Dokładność / odchylenie		
Powtarzalność [% wartości końcowej]		1
Histeresa [l/min]		0,1...1
Błąd pomiaru [% wartości końcowej]		± 5
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		< 0,01
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		0...60
Temperatura składowania [°C]		-15...80
Ochrona		IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata]		15,78
Dane mechaniczne		
Waga [g]		767
Materiał		aluminium anodowane; PA
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); aluminium anodowane; PBT; PU; O-ring: FKM
Przylącze procesowe		G 1/2
Cykli przełączania mechanicz.		10 milionów

SBU323



Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	4 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Akcesoria

Dostarczane elementy	zaślepki uszczelniające
----------------------	-------------------------

Uwagi


Uwagi	Zmiany temperatury mają wpływ na standardowe ustawienia dla chłodziw.
	W przypadku olejów ustawienia zależą od temperatury i lepkości.
	Zalecenie Użyj filtracji 200 mikronów
	Wszystkie dane odnoszą się do chłodziw (20 ° C).
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Podłączenie





Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBU12DI0BPKG/US

Diagramy i grafiki

