


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12AAC/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF5700 + E40127

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	0...60
Najlepsza czułość [cm/s]	0...20

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	7
---	---

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

SF3408



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12AAC/US-100

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne


Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	PTFE
Materiały części w kontakcie z medium	PTFE
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary