


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12XBK/US

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
-------	-------------------------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
---------------------------------	----

Ciecze

Temperatura medium [°C]	5...70
-------------------------	--------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	0...60
------------------------	--------

Najlepsza czułość [cm/s]	3...40
--------------------------	--------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	7
---	---

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12XBK/US

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)


Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	ceramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Materiały części w kontakcie z medium	ceramika (99,9 % Al ₂ O ₃)
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 1, PTFE


Uwagi	
Uwagi	Jako uszczelnienie proszę użyć dostarczonej uszczelki PTFE.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



BN = brązowy
 BU = niebieski
 BK = czarny
 WH = biały
 GY = szary