


## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ADB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF5350 + E40096

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



### Cechy produktu

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Przyłącze procesowe | G 1/2 gwint zewnętrzny |
|---------------------|------------------------|

### Aplikacja

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Aplikacja                       | wysokie ciśnienie |
| Media                           | Ciecze; Gazy      |
| Temperatura medium [°C]         | -25...80          |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 300               |

### Ciecze

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Aplikacja               | wysokie ciśnienie |
| Temperatura medium [°C] | -25...80          |

### Gazy

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Temperatura medium [°C] | -25...80 |
|-------------------------|----------|

### Dane elektryczne

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Podłączenie do układu przetwarzania | VS 0200 |
|-------------------------------------|---------|

### Zakres pomiaru / nastaw

#### Ciecze

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Zakres ustawień [cm/s]   | 3...300 |
| Najlepsza czułość [cm/s] | 3...60  |

#### Gazy

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Zakres ustawień [cm/s]   | 200...2000 |
| Najlepsza czułość [cm/s] | 200...800  |

### Dokładność / odchylenie

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Maks. gradient temperatury [K/min] medium | 15 |
|-------------------------------------------|----|

### Czasy reakcji

|                  |        |
|------------------|--------|
| Czas reakcji [s] | 1...10 |
|------------------|--------|

#### Ciecze


|                  |        |
|------------------|--------|
| Czas reakcji [s] | 1...10 |
|------------------|--------|



## Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ADB

|                                                                                  |                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| Gazy                                                                             |                 |                                 |
| Czas reakcji                                                                     | [s]             | 1...10                          |
| Warunki pracy                                                                    |                 |                                 |
| Ochrona                                                                          |                 | IP 67                           |
| Testy / dopuszczenia                                                             |                 |                                 |
| Odporność na wstrząsy                                                            | DIN IEC 68-2-27 | 40 g (11 ms)                    |
| Odporność na wibracje                                                            | DIN IEC 68-2-6  | 10 g (55...2000 Hz)             |
| Dane mechaniczne                                                                 |                 |                                 |
| Obudowa                                                                          |                 | Obudowa gwintowana              |
| Materiał                                                                         |                 | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
| Materiały części w kontakcie z medium                                            |                 | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) |
| Przyłącze procesowe                                                              |                 | G 1/2 gwint zewnętrzny          |
| Uwagi                                                                            |                 |                                 |
| Sztuk w opakowaniu                                                               |                 | 1 szt.                          |
| Połączenie elektryczne                                                           |                 |                                 |
| Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> , PVC |                 |                                 |
| Podłączenie                                                                      |                 |                                 |



|      |              |
|------|--------------|
|      | Kolory żył : |
| BN = | brązowy      |
| BU = | niebieski    |
| BK = | czarny       |
| WH = | biały        |
| GY = | szary        |