




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ABA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu		
Przyłącze procesowe		1/2" NPT
Aplikacja		
Aplikacja		wysoka temperatura
Media		Ciecze; Gazy
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
Ciecze		
Aplikacja		wysoka temperatura
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Gazy		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Dane elektryczne		
Podłączenie do układu przetwarzania		VS 0200
Zakres pomiaru / nastaw		
Ciecze		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Gazy		
Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ABA

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przylącze procesowe		1/2" NPT
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary