




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ABA/US-100/CSA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




Cechy produktu	
Przyłącze procesowe	1/2" NPT
Aplikacja	
Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
Ciecze	
Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-25...80
Gazy	
Temperatura medium [°C]	-25...80
Dane elektryczne	
Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
Zakres pomiaru / nastaw	
Ciecze	
Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
Gazy	
Zakres ustawień [cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ABA/US-100/CSA

Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przylącze procesowe	1/2" NPT
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m	
	

SF3011



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ABA/US-100/CSA

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary