




Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBY11BF0BPKG/US

Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!



| Cechy produktu                            |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Liczba wejść i wyjść                      | Liczba wyjść binarnych: 1                 |
| Przyłącze procesowe                       | Rp 1                                      |
| Aplikacja                                 |                                           |
| Media                                     | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
| Temperatura medium [°C]                   | 0...85                                    |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar]           | 25                                        |
| Wytrzymałość na ciśnienie [MPa]           | 2,5                                       |
| Dane elektryczne                          |                                           |
| Napięcie zasilania [V]                    | 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)         |
| Pobór prądu [mA]                          | < 15                                      |
| Klasa ochrony                             | III                                       |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak                                       |
| Wejścia / wyjścia                         |                                           |
| Liczba wejść i wyjść                      | Liczba wyjść binarnych: 1                 |
| Wyjścia                                   |                                           |
| Łączna liczba wyjść                       | 1                                         |
| Sygnał wyjściowy                          | sygnał przełączający                      |
| Wykonanie elektryczne                     | PNP                                       |
| Liczba wyjść binarnych                    | 1                                         |



## Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBY11BF0BPKG/US

|                                                      |                                                                                                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte                                                                                                                    |                      |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5                                                                                                                                  |                      |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 100                                                                                                                                  |                      |
| Zabezpieczenie przed zwarciem                        | tak                                                                                                                                  |                      |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem                   | tak                                                                                                                                  |                      |
| Zakres pomiaru / nastaw                              |                                                                                                                                      |                      |
| Zakres ustawień [l/min]                              | 5...100                                                                                                                              |                      |
| Dokładność / odchylenie                              |                                                                                                                                      |                      |
| Powtarzalność [% wartości końcowej]                  | 1                                                                                                                                    |                      |
| Histeresa [l/min]                                    | 3...6                                                                                                                                |                      |
| Błąd pomiaru [% wartości końcowej]                   | ± 5                                                                                                                                  |                      |
| Czasy reakcji                                        |                                                                                                                                      |                      |
| Czas reakcji [s]                                     | < 0,01                                                                                                                               |                      |
| Warunki pracy                                        |                                                                                                                                      |                      |
| Temperatura otoczenia [°C]                           | 0...60                                                                                                                               |                      |
| Temperatura składowania [°C]                         | -15...80                                                                                                                             |                      |
| Ochrona                                              | IP 65; IP 67                                                                                                                         |                      |
| Testy / dopuszczenia                                 |                                                                                                                                      |                      |
| EMC                                                  | DIN EN 61000-6-2                                                                                                                     |                      |
|                                                      | DIN EN 61000-6-3                                                                                                                     |                      |
| Odporność na wstrząsy                                | DIN EN 60068-2-27                                                                                                                    | 20 g (11 ms)         |
| Odporność na wibracje                                | DIN EN 60068-2-6                                                                                                                     | 5 g (10...2000 Hz)   |
| MTTF [lata]                                          | 3318                                                                                                                                 |                      |
| Dane mechaniczne                                     |                                                                                                                                      |                      |
| Waga [g]                                             | 1066,9                                                                                                                               |                      |
| Materiał                                             | mosiądz niklowany chemicznie; PP; aluminium anodowane; PA                                                                            |                      |
| Materiały części w kontakcie z medium                | stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); PBT; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; poliolefiny; O-ring: FKM |                      |
| Przylącze procesowe                                  | Rp 1                                                                                                                                 |                      |
| Cykli przełączania mechanicz.                        | 10 milionów                                                                                                                          |                      |
| Wyświetlacze / elementy robocze                      |                                                                                                                                      |                      |
| Wyświetlacz                                          | Stan wyjścia                                                                                                                         | 4 x LED, kolor żółty |
| Akcesoria                                            |                                                                                                                                      |                      |
| Dostarczane elementy                                 | Klucz imbusowy                                                                                                                       |                      |
| Uwagi                                                |                                                                                                                                      |                      |
| Uwagi                                                | Uwaga Nie należy zamykać pokryw poza maksymalną wartość zakresu ustawień.                                                            |                      |
|                                                      | Wszystkie dane odnoszą się do wody (20 ° C).                                                                                         |                      |
| Uwagi                                                | Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!                                                                                  |                      |

## Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym

SBY11BF0BPKG/US

Sztuk w opakowaniu


1 szt.

### Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A




### Podłączenie



### Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia



dP Spadek ciśnienia

Q wielkość przepływu objętościowego