


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ZBB/6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe G 1/2 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja wysoka temperatura

Media Ciecze; Gazy

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Aplikacja wysoka temperatura

Temperatura medium [°C] 0...120

Gazy

Temperatura medium [°C] 0...100

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0200

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 200...2000

Najlepsza czułość [cm/s] 200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s] 1...10

Ciecze

Czas reakcji [s] 1...10

Gazy


Czas reakcji [s] 1...10



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ZBB/6M

Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m; 5 x 0,34 mm ²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary