


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ADB/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe G 1/2

Aplikacja

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 200...2000

Najlepsza czułość [cm/s] 200...800

Warunki pracy

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Obudowa Obudowa gwintowana

Wymiary [mm] 27 x 27 x 72

Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4571/316Ti)

Przyłącze procesowe G 1/2

SF3306




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej


SFR12ADB/US-100

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 (5 x 0.5mm²) m



Podłączenie



BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary