


SFG18ABB/2G /6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Długość sondy L	[mm]	156
Przyłącze procesowe		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-20...70
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Podłączenie do układu przetwarzania	VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
-------------------------------------	-------------------------------

Długość sondy L	[mm]	156
Ciecze		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Gazy		
Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800


SF521A



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABB/2G /6M

Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium		15
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		1...10
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-20...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Oznaczenie ATEX	Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne		
Waga [g]		2,665
Obudowa		cyldryczna
Wymiary [mm]		Ø 18
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Uwagi		
Uwagi	Test wg 94/9/EC (ATEX) bierze pod uwagę tylko warunki atmosferyczne (0.8...1.1 bar). Użytkowanie poza tym zakresem musi zostać ocenione i zaakceptowane przez użytkownika. Należy stosować się do instrukcji użytkowania i certyfikatu.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary