




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG14ZBB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF0516

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przyłącze procesowe

Clamp DN25 ISO 2852

Aplikacja

Aplikacja

wysoka temperatura; Zastosowanie w strefach aseptycznych

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

30

Ciecze

Aplikacja

wysoka temperatura; Zastosowanie w strefach aseptycznych

Temperatura medium

[°C]

0...120

Gazy

Temperatura medium

[°C]

0...100

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0200

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień

[cm/s]

3...300

Najlepsza czułość

[cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień

[cm/s]

200...2000

Najlepsza czułość

[cm/s]


200...800



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG14ZBB

Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	Clamp DN25 ISO 2852
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary