


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Media	Ciecze; Gazy; media agresywne
-------	-------------------------------

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
---------------------------	-------	----

Ciecze

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Gazy

Temperatura medium	[°C]	-25...80
--------------------	------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0200
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Gazy

Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------

Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800
-------------------	--------	-----------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15
-----------------------------------	---------	----

Czasy reakcji

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Ciecze

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Gazy

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Warunki pracy


Ochrona	IP 67
---------	-------



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABB

Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4539 / 904L)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4539 / 904L)
Przylącze procesowe	M12 x 1
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ² , PVC	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały
GY =	szary