


SFN12ADB/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Przylącze procesowe	1/2" NPT
---------------------	----------

Aplikacja	wysokie ciśnienie
-----------	-------------------

Ciecze

Gazy

Dane elektryczne

Zakres pomiaru / nastaw

Gazy

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — SF0535-00 — 06.03.2003 — 



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ADB/US-100

Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	1/2" NPT
Akcesoria	
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m	



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFN12ADB/US-100

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary