




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABBE1/US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF120A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przylącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS0200 Exi
-------------------------------------	------------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość [cm/s]	200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

SF0700




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABBE1/US-100


Gazy	
Czas reakcji	[s] 1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm] M12 x 1
Opis gwintu	M12 x 1
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	M12 x 1
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



Kolory żył :
BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały
GY = szary