


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABBE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Cechy produktu**

Przyłącze procesowe

ANSI B 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)

Aplikacja

Aplikacja

Strefa Ex 1

Temperatura medium

[°C]

-25...80

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

30

Ciecze

Aplikacja

Strefa Ex 1

Temperatura medium

[°C]

-25...80

Gazy

Temperatura medium

[°C]

-25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0200 Exi

Zakres pomiaru / nastaw**Ciecze**

Zakres ustawień

[cm/s]

3...300

Najlepsza czułość

[cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień

[cm/s]

200...2000

Najlepsza czułość

[cm/s]

200...800

Dokładność / odchylenieMaks. gradient temperatury [K/min]
medium


15



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFG18ABBE1

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 18
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe		ANSIB 16.5 (1 in; 300 lb/sq.in)
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary