


SF121A



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABB/2G /6M



Cechy produktu

Długość sondy L	[mm]	12
Przylącze procesowe		M12 x 1

Aplikacja

Media		Ciecze; Gazy
Temperatura medium	[°C]	-20...70
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30

Ciecze

Temperatura medium	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Gazy

Temperatura medium	[°C]	-20...70
--------------------	------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania		VS2000 Exi (PTB 01 ATEX 2075)
-------------------------------------	--	-------------------------------

Zakres pomiaru / nastaw

Długość sondy L	[mm]	12
-----------------	------	----

Ciecze

Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień	[cm/s]	200...2000
Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium		15
---	--	----

Czasy reakcji

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Ciecze

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

Gazy

Czas reakcji	[s]	1...10
--------------	-----	--------

SF121A



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABB/2G /6M

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
Dopuszczenie		DMT 03 ATEX E091; IECEX BVS 06.0007
Oznaczenie ATEX		Ex II 2G Ex ia IIC T4 Gb
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[lata]	8648
Klasyfikacja bezpieczeństwa		
Maks. pojemność wewnętrzna	[nF]	1,2
Maks. indukcyjność wewnętrzna	[μH]	6
Klasa temperaturowa		T4
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	346
Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Przyłącze procesowe		M12 x 1
Długość instalacyjna EL	[mm]	27
Uwagi		
Uwagi	Test wg 94/9/EC (ATEX) bierze pod uwagę tylko warunki atmosferyczne (0.8...1.1 bar). Użytkowanie poza tym zakresem musi zostać ocenione i zaakceptowane przez użytkownika. Należy stosować się do instrukcji użytkowania i certyfikatu.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

SF121A




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFM12ABB/2G /6M

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Podłączenie



Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały
GY = szary