


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR14ABBE0

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SF211A

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przyłącze procesowe

G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja

Strefa Ex 0

Temperatura medium [°C]

-20...60

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

300

Ciecze

Aplikacja

Strefa Ex 0

Temperatura medium [°C]

-20...60

Gazy

Temperatura medium [°C]

-20...60

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0200 Ex i

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]

3...300

Najlepsza czułość [cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]

200...2000

Najlepsza czułość [cm/s]

200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium

15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]


1...10



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR14ABBE0

Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Obudowa		Obudowa gwintowana
Materiał		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe		G 1/4 gwint zewnętrzny
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Przewód: 2 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Podłączenie		



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary