SI8504

Sygnalizator przepływu

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207



1 Linijka LED
2 przycisk do programowania

Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe		M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny
Aplikacja		
Media		Ciecze; Gazy
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	300
Ciecze		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Gazy		
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Dane elektryczne		
Tolerancja napięcia zasilania	[%]	-5...10
Napięcie zasilania	[V]	85...265 AC

SI8504

Sygnalizator przepływu

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 240
Klasa ochrony		II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		nie
Czas rozruchu	[s]	10
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		przekaźnik
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Obciążalność styku		3 A (250 V AC / 30 V DC); (liczba cykli przełączania: 20 milionów mechaniczych; przełączanie cykli przy obciążeniu 3 A: 100 000 elektr; rodzaj wyłączenia: normalnie otwarty)
Zabezpieczenie przed zwarciem		nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		nie
Zakres pomiaru / nastaw		
Długość sondy L	[mm]	45
Ciecze		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...100
Gazy		
Zakres ustawień	[cm/s]	200...3000
Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800
Dokładność / odchylenie		
Powtarzalność	[cm/s]	1...5
Wskazówka dotycząca powtarzalności		dla wody 5...100 cm/s; 25 °C Ustawienia fabryczne
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	300
Dokładność punktu przełączania	[cm/s]	± 2...±10; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne)
Histereza	[cm/s]	2...5; (dla wody 5...100 cm/s; 25 °C; Ustawienia fabryczne)
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Ciecze		
Czas reakcji	[s]	1...10
Gazy		
Czas reakcji	[s]	1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		przyciski

SI8504

Sygnalizator przepływu

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Warunki pracy			
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80	
Temperatura składowania	[°C]	-25...100	
Ochrona		IP 67	
Testy / dopuszczenia			
EMC		DIN EN 60947-5-9	
Odporność na wstrząsy		DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje		DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne			
Waga	[g]	340,194	
Wymiary	[mm]	M18 x 1,5	
Opis gwintu		M18 x 1,5	
Materiał		stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X	
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FKM 80 Shore A	
Przyłącze procesowe		M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny	
Wyświetlacze / elementy robocze			
Wyświetlacz		Funkcja	10 x LED, 3-kolorowe
Połączenie elektryczne			
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki	
Akcesoria			
Dostarczane elementy		Adapter: 1 x 1/2-14NPT, E40107 konektor: 1, W70207	
Uwagi			
Uwagi		Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.	
Sztuk w opakowaniu		1 szt.	

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A

SI8504

Sygnalizator przepływu

KIT, SI5006 W/E40107 & W70207

Podłączenie



Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 5 A szybki