


## Monitor przepływu powietrza

LTM1202B1A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Przylącze procesowe | M12 x 1 |
|---------------------|---------|

## Aplikacja

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 5 |
|---------------------------------|---|

## Dane elektryczne

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Podłączenie do wzmacniacza | tak                            |
| Wzmacniacz przełączający   | Podłączenie do monitora SC0001 |
| Czas rozruchu [s]          | 60                             |

## Zakres pomiaru / nastaw

## Gazy

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Zakres ustawień [cm/s]   | 10...2000 |
| Najlepsza czułość [cm/s] | 10...250  |

## Dokładność / odchylenie

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Maks. gradient temperatury [K/min]<br>medium | 15 |
|----------------------------------------------|----|

## Czasy reakcji

|                  |     |
|------------------|-----|
| Czas reakcji [s] | < 5 |
|------------------|-----|

## Gazy

|                  |     |
|------------------|-----|
| Czas reakcji [s] | < 5 |
|------------------|-----|

## Warunki pracy

|         |       |
|---------|-------|
| Ochrona | IP 67 |
|---------|-------|

## Dane mechaniczne

|              |         |
|--------------|---------|
| Wymiary [mm] | M12 x 1 |
| Opis gwintu  | M12 x 1 |

# SL0002



## Monitor przepływu powietrza

LTM1202B1A

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Materiał                              | mosiądz niklowany          |
| Materiały części w kontakcie z medium | powierzchnia czujnika: PBT |
| Przylącze procesowe                   | M12 x 1                    |

### Akcesoria

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dostarczane elementy | nakrętki zabezpieczające: 2 |
|----------------------|-----------------------------|


### Uwagi

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
|--------------------|--------|

### Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



YE =  
GN =  
WH =

Kolory żył :  
kolor żółty  
kolor zielony  
biały