


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABBE0/20M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przyłącze procesowe

G 1/2 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja

Strefa Ex 0

Temperatura medium [°C]

-20...60

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

30

Ciecze

Aplikacja

Strefa Ex 0

Temperatura medium [°C]

-20...60

Gazy

Temperatura medium [°C]

-20...60

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0200 Exi

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]

3...300

Najlepsza czułość [cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]

200...2000

Najlepsza czułość [cm/s]

200...800

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium

15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]

1...10

Ciecze

Czas reakcji [s]

1...10

Gazy

Czas reakcji [s]


1...10



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

SFR12ABBE0/20M

Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 20 m, TPE-S; Maks. długość przewodu: 100 m; 5 x 0,34 mm ²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BN =	brązowy
BU =	niebieski
BK =	czarny
WH =	biały
GY =	szary