


Monitor przepływu powietrza

SLG23CEEAKOA/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
Przyłącze procesowe	Ø 23 mm

Aplikacja

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	1
---------------------------------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	80...250 AC / 90...250 DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	nie

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść przekaźnikowych: 1
----------------------	---------------------------------

Wyjścia

Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Liczba wyjść przekaźnikowych	1
Obciążalność styku	3 A (30 V DC / 250 V AC)
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie
Zabezpieczenie przed zwarcie	nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	nie

Zakres pomiaru / nastaw

Gazy		
Zakres ustawień [cm/s]		100...1000
Najlepsza czułość [cm/s]		100...400



Monitor przepływu powietrza

SLG23CEEAKOA/PH

Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium		5
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		3...60
Gazy		
Czas reakcji [s]		3...60
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-15...50
Maks. wilgotność względna powietrza [%]		90
Ochrona		IP 65
Dane mechaniczne		
Waga [g]		201
Wymiary [mm]		Ø 23
Materiał		obudowa: PBT; powierzchnia czujnika: Tytan
Materiały części w kontakcie z medium		PBT; Tytan
Przylącze procesowe		Ø 23 mm
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	1 x LED, kolor czerwony
	Funkcja	1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne		
Wymagana ochrona		bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Obejma montażowa: 1, E40048
		śrubokręt
Uwagi		
Uwagi		Zalecenie Sprawdź działanie funkcji bezpieczeństwa po wystąpieniu zwarcia.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.




Monitor przepływu powietrza

SLG23CEEAKOA/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie



Uwaga bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1 ≤ 5 A szybki

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały