


Sygnalizator przepływu

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5004

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



- 1 Gwint wewnętrzny M18 x 1,5
2 przyciski do programowania



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
Przylącze procesowe	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny

Aplikacja

Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV ; odnośnie do UL: "limited voltage" z zabezpieczeniem nadprądowym zgodnie z UL508)
Pobór prądu [mA]	90; (bez obciążenia)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	15; (sygnalizacja optyczna)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------



Sygnalizator przepływu

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych		1
Analogowe wyjście prądowe [mA]		4...20
Maks. obciążenie [Ω]		500
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak

Zakres pomiaru / nastaw		
Ciecze		
Zakres ustawień [cm/s]		3...60

Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		1...10
Ciecze		
Czas reakcji [s]		1...10

Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-25...80
Ochrona		IP 67

Testy / dopuszczenia		
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne		
Wymiary [mm]		M18 x 1,5
Opis gwintu		M18 x 1,5
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Przylącze procesowe		M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	10 x LED, 2-kolorowy

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
------------------------	--	--

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Sygnalizator przepływu

SID10ADB100G/US-100-IAZ

Podłączenie

