


Sygnalizator przepływu

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 Gwint wewnętrzny M18 x 1,5
2 przyciski do programowania



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
Przylącze procesowe	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA]	< 90; (bez obciążenia)
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	15; (sygnalizacja optyczna)

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść analogowych: 1
----------------------	-----------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych	1



Sygnalizator przepływu

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20
Maks. obciążenie [Ω]	500
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...60
------------------------	--------

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN EN 60068-2-6	20 g (55...2000 Hz)

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	M18 x 1,5
Opis gwintu	M18 x 1,5
Materiał	PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium	tytan (3.7035); O-ring: FPM 8 x 1,5 gr 80° Shore A
Przylącze procesowe	M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	10 x LED, 2-kolorowy
-------------	---------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Sygnalizator przepływu

SID10ADT100G/US-100-IAZ

Podłączenie

