

Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 90-265VAC/DC

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja

Monitorowanie przepływu

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	90...265 AC/DC
Czas rozruchu	[s]	30
Liczba kanałów		1

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	przełącznik
Obciążalność styku	4 A, 250 V AC
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu	przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
Wybór ciecz / gaz	z przełącznikiem suwakowym

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 40
Stopień ochrony zacisków		IP 20

Dane mechaniczne

Obudowa		Obudowa do montażu na szynę DIN
Wymiary	[mm]	75 x 55 x 110
Materiał		sztuczne tworzywo



Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200/ 90-265VAC/DC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
-------------	---------	----------


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 16 x ...2,5 mm²

Podłączenie



1: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

BN = brązowy
BU = niebieski
BK = czarny
WH = biały
GY = szary