




Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SR0126

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1      montaż na szynie DIN




| Aplikacja                                           |                                                           |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| Aplikacja                                           | Monitorowanie przepływu; Monitorowanie ciągłości przewodu |          |
| Dane elektryczne                                    |                                                           |          |
| Tolerancja napięcia zasilania                       | [%]                                                       | -20...20 |
| Napięcie zasilania                                  | [V]                                                       | 24 DC    |
| Pobór prądu                                         | [mA]                                                      | 70       |
| Czas rozruchu                                       | [s]                                                       | 30       |
| Liczba kanałów                                      |                                                           | 1        |
| Wyjścia                                             |                                                           |          |
| Wykonanie elektryczne                               | przełącznik                                               |          |
| Obciążalność styku                                  | 4 A, 250 V AC                                             |          |
| Funkcja przełączania monitorowanie przepływu        | przełącznik wzbudzony przy zadanym przepływie             |          |
| Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | przełącznik odwzbudzony w przypadku przerwania obwodu     |          |
| Czasy reakcji                                       |                                                           |          |
| Czas reakcji                                        | [s]                                                       | < 10     |
| Software / programowanie                            |                                                           |          |
| Regulacja punktu przełączania                       | potencjometr                                              |          |
| Wybór ciecz / gaz                                   | z przełącznikiem suwakowym                                |          |



## Układ przetwarzania do czujników przepływu

VS0200 TYP VR31D -25 bis +60G

| Warunki pracy                        |              |                                 |
|--------------------------------------|--------------|---------------------------------|
| Temperatura otoczenia                | [°C]         | -25...60                        |
| Ochrona                              |              | IP 40                           |
| Stopień ochrony zacisków             |              | IP 20                           |
| Dane mechaniczne                     |              |                                 |
| Obudowa                              |              | Obudowa do montażu na szynę DIN |
| Wymiary                              | [mm]         | 75 x 55 x 110                   |
| Materiał                             |              | sztuczne tworzywo               |
| Wyświetlacze / elementy robocze      |              |                                 |
| Wyświetlacz                          | Funkcja      | 11 x LED                        |
|                                      | Stan wyjścia | LED, kolor czerwony             |
| Uwagi                                |              |                                 |
| Sztuk w opakowaniu                   |              | 1 szt.                          |
| Połączenie elektryczne               |              |                                 |
| zaciski: 16 x ...2,5 mm <sup>2</sup> |              |                                 |
| Podłączenie                          |              |                                 |



- 1: Relais Monitorowanie ciągłości przewodu  
 2: Relais Monitorowanie przepływu

Kolory żył :

- BN = brązowy  
 BU = niebieski  
 BK = czarny  
 WH = biały  
 GY = szary