


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Cechy produktu**

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1

Przyłącze procesowe

Varivent DN50

Aplikacja

Aplikacja

Zastosowanie w strefach aseptycznych

Temperatura medium

[°C]

-25...95

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

30

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

20...36 DC

Pobór prądu

[mA]

< 45

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Czas rozruchu

[s]

< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1

Wyjścia

Łączna liczba wyjść

1

Sygnał wyjściowy

sygnał przełączający



Sygnalizator przepływu

SCG15ABBPKG/6M/PH

Wykonanie elektryczne	PNP	
Liczba wyjść binarnych	1	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [cm/s]	3...300	
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60	
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	1...10	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...30	
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Wymiary [mm]	60 x 41 x 82	
Materiał	PBT-GF20	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)	
Przylącze procesowe	Varivent DN50	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	



Sygnalizator przepływu

SCG15ABBFPKG/6M/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



BN =
BU =
BK =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
czarny