




Sygnalizator przepływu

SCR14ABNFPKG/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1
Przylącze procesowe		G 1/4 gwint zewnętrzny
Aplikacja		
Media		Ciecze
Temperatura medium	[°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie	[bar]	30
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	20...36 DC
Pobór prądu	[mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Czas rozruchu	[s]	< 20
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5



Sygnalizator przepływu

SCR14ABNFPKG/PH

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	400
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4305 / 303) 15 µm pokryte niklem i fosforem
Przylącze procesowe		G 1/4 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30 śrubokręt
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.





Sygnalizator przepływu

SCR14ABNFPKG/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Podłączenie



BN =
BU =
BK =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
czarny