




Sygnalizator przepływu

SCK38ABAFNKG/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przylącze procesowe	R 3/8
Aplikacja	
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	20...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 20
Wejścia / wyjścia	
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia	
Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	NPN
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5



Sygnalizator przepływu

SCK38ABAFNKG/PH

Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	400
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarcieniem		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury medium	[K/min]	15
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	R 3/8 / L = 83
Opis gwintu		R 3/8
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przyłącze procesowe		R 3/8
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

ST0539





Sygnalizator przepływu

SCK38ABAFNKG/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie



BN =
BU =
BK =

Kolory żył :
brązowy
niebieski
czarny