


Sygnalizator przepływu

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5010 + E40104

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	Trójnik QL 18 / ST DIN 2353

Aplikacja

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	10...50
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP



Sygnalizator przepływu

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400
Zabezpieczenie przed zwarciami	tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami	impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [cm/s]	100...500
------------------------	-----------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	300
---	-----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...2
------------------	-------

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
-------------------------------	--------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	10...60
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	60 x 41 x 101
Materiał	PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	Trójnik QL 18 / ST DIN 2353

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
-------------	---------	----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A



Sygnalizator przepływu

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Podłączenie

