


Sygnalizator przepływu

SCM12ABAFPKG/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5000 + E40101

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	M12 x 1

Aplikacja

Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	20...36 DC
Pobór prądu [mA]	< 45
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	tak
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	PNP
Liczba wyjść binarnych	1

ST1600



Sygnalizator przepływu

SCM12ABAFPKG/PH

Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2,5	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	400	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [cm/s]	3...300	
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60	
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15	
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]	1...10	
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania	potencjometr	
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80	
Ochrona	IP 67	
Dane mechaniczne		
Wymiary [mm]	M12 x 1	
Opis gwintu	M12 x 1	
Materiał	PBT-GF20	
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4305 / 303)	
Przylącze procesowe	M12 x 1	
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Akcesoria		
Dostarczane elementy	uszczelnienie: 2 x AMF 30	
	śrubokręt	
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu	1 szt.	

ST1600



Sygnalizator przepływu

SCM12ABAFPKG/PH

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm², PVC

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BU =	brązowy
BK =	niebieski
	czarny