


Sygnalizator przepływu

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI2000

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1

Przylącze procesowe

Varivent DN50

Aplikacja

Aplikacja

Zastosowanie w strefach aseptycznych

Temperatura medium [°C]

-25...95

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

30

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]

20...36 DC

Pobór prądu [mA]

< 45

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Czas rozruchu [s]

< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść

Liczba wyjść binarnych: 1



Sygnalizator przepływu

SCG15ABBPKG/US-100-IPF

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		PNP
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]		2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]		400
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciami		impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień [cm/s]		3...300
Najlepsza czułość [cm/s]		3...60
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury [K/min] medium		15
Czasy reakcji		
Czas reakcji [s]		1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia [°C]		-20...30
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary [mm]		72 x 41 x 82
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe		Varivent DN50
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Sygnalizator przepływu

SCG15ABBFPKG/US-100-IPF

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

