


STM12ZBB/S001

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Przylącze procesowe	M12 x 1,75
---------------------	------------

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Media	Ciecze; Gazy
-------	--------------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30
---------------------------------	----

Aplikacja	wysoka temperatura
-----------	--------------------

Temperatura medium	[°C]	0...120
--------------------	------	---------

Temperatura medium	[°C]	0...100
--------------------	------	---------

Dane elektryczne

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
-------------------	--------	--------

Zakres ustawień	[cm/s]	200...1500
-----------------	--------	------------

Najlepsza czułość	[cm/s]	200...800
-------------------	--------	-----------

Maks. gradient temperature [K/min] medium	15
--	----



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej


STM12ZBB/S001

Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1,75
Opis gwintu	M12 x 1,75
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	M12 x 1,75
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie



BN =
GN =
WH =
YE =

Kolory żył :
brązowy
kolor zielony
biały
kolor żółty