


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ABA/US-100-H

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe	M12 x 1
---------------------	---------

Aplikacja

Aplikacja	wysoka temperatura
Media	Ciecze; Gazy
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	30

Ciecze

Aplikacja	wysoka temperatura
Temperatura medium [°C]	-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]	5...1500
------------------------	----------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
---	----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Gazy

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

ST1004



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ABA/US-100-H

Dane mechaniczne

Obudowa		Obudowa gwintowana
Wymiary	[mm]	M12 x 1
Opis gwintu		M12 x 1
Materiał		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przylącze procesowe		M12 x 1

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały