


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ABBE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja Strefa Ex 1

Temperatura medium [°C] -25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Aplikacja Strefa Ex 1

Temperatura medium [°C] -25...80

Gazy

Temperatura medium [°C] -25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100 Ex

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 5...1500

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s] 1...10

Ciecze

Czas reakcji [s] 1...10

Gazy

Czas reakcji [s] 1...10

Warunki pracy

Ochrona IP 67

ST2210



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ABBE1


Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	G 1/4 gwint zewnętrzny

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm²

Podłączenie



	Kolory żył :
BN =	brązowy
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty