




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12AACE1

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu	
Przyłącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Aplikacja	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5
Ciecze	
Aplikacja	Strefa Ex 1
Temperatura medium [°C]	-25...80
Dane elektryczne	
Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100 Ex
Zakres pomiaru / nastaw	
Ciecze	
Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	7
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	2...20
Ciecze	
Czas reakcji [s]	2...20


ST3406



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR12AACE1

Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	PTFE
Przylącze procesowe	G 1/2 gwint zewnętrzny
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BN =	brązowy
GN =	kolor zielony
WH =	biały
YE =	kolor żółty