

ST1305




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: ST1306

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przyłącze procesowe

M12 x 1,75

Aplikacja

Aplikacja

wysoka temperatura

Media

Ciecze; Gazy

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

30

Ciecze

Aplikacja

wysoka temperatura

Temperatura medium

[°C]

0...120

Gazy

Temperatura medium

[°C]

0...100

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0100

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień

[cm/s]

3...300

Najlepsza czułość

[cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień

[cm/s]

200...1500

Najlepsza czułość

[cm/s]


200...800



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STM12ZBB/6m PUR Kabel, V4A

Dokładność / odchylenie	
Maks. gradient temperatury [K/min] medium	15
Czasy reakcji	
Czas reakcji [s]	1...10
Ciecze	
Czas reakcji [s]	1...10
Gazy	
Czas reakcji [s]	1...10
Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Wymiary [mm]	M12 x 1,75
Opis gwintu	M12 x 1,75
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	M12 x 1,75
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 6 m, PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,25 mm ²	
Podłączenie	



BN = Kolory żył :
 GN = brązowy
 WH = kolor zielony
 YE = biały
 kolor żółty