


Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14AAC/US-100-H

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe	G 1/4 gwint zewnętrzny
---------------------	------------------------

Aplikacja

Media	Ciecze; media agresywne
-------	-------------------------

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	5
---------------------------------	---

Ciecze

Temperatura medium [°C]	-25...80
-------------------------	----------

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania	VS 0100
-------------------------------------	---------

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
------------------------	---------

Najlepsza czułość [cm/s]	3...60
--------------------------	--------

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	7
---	---

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Ciecze

Czas reakcji [s]	2...20
------------------	--------

Warunki pracy

Ochrona	IP 67
---------	-------

ST2404



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14AAC/US-100-H

Dane mechaniczne

Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	PTFE
Przylącze procesowe	G 1/4 gwint zewnętrzny

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m



Podłączenie



BK = Kolory żył :
BN = czarny
BU = brązowy
WH = niebieski
 biały