


## Sygnalizator przepływu

SCR14ABAFPKG/6M/PH

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Cechy produktu

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
| Przyłącze procesowe  | G 1/4 gwint zewnętrzny    |

## Aplikacja

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Media                           | Ciecze   |
| Temperatura medium [°C]         | -25...80 |
| Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30       |

## Dane elektryczne

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| Napięcie zasilania [V]                    | 20...36 DC |
| Pobór prądu [mA]                          | < 45       |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak        |
| Czas rozruchu [s]                         | < 20       |

## Wejścia / wyjścia

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
|----------------------|---------------------------|

## Wyjścia

|                                                      |                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Łączna liczba wyjść                                  | 1                                                 |
| Sygnał wyjściowy                                     | sygnał przełączający                              |
| Wykonanie elektryczne                                | PNP                                               |
| Liczba wyjść binarnych                               | 1                                                 |
| Funkcja wyjścia                                      | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5                                               |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]      | 400                                               |



## Sygnalizator przepływu

SCR14ABAFPKG/6M/PH

|                                       |                                |          |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------|
| Zabezpieczenie przed zwarciem         | tak                            |          |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem     | impulsowe                      |          |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem    | tak                            |          |
| Zakres pomiaru / nastaw               |                                |          |
| Zakres ustawień                       | [cm/s]                         | 3...300  |
| Najlepsza czułość                     | [cm/s]                         | 3...60   |
| Dokładność / odchylenie               |                                |          |
| Maks. gradient temperatury medium     | [K/min]                        | 15       |
| Czasy reakcji                         |                                |          |
| Czas reakcji                          | [s]                            | 1...10   |
| Software / programowanie              |                                |          |
| Regulacja punktu przełączania         | potencjometr                   |          |
| Warunki pracy                         |                                |          |
| Temperatura otoczenia                 | [°C]                           | -20...80 |
| Ochrona                               | IP 67                          |          |
| Dane mechaniczne                      |                                |          |
| Materiał                              | PBT-GF20                       |          |
| Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |          |
| Przylącze procesowe                   | G 1/4 gwint zewnętrzny         |          |
| Wyświetlacze / elementy robocze       |                                |          |
| Wyświetlacz                           | Funkcja                        | 11 x LED |
| Akcesoria                             |                                |          |
| Dostarczane elementy                  | uszczelnienie: 2 x AMF 30      |          |
|                                       | śrubokręt                      |          |
| Uwagi                                 |                                |          |
| Sztuk w opakowaniu                    | 1 szt.                         |          |

# ST2601



## Sygnalizator przepływu

SCR14ABAFPKG/6M/PH

### Połączenie elektryczne

Przewód: 6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Kolory żył : |
| BU = | brązowy      |
| BK = | niebieski    |
|      | czarny       |