


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Cechy produktu**

Przyłącze procesowe

G 1/2 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Media

Ciecze

Wytrzymałość na ciśnienie

[bar]

30

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

26,5...31,6 DC

Pobór prądu

[mA]

< 45

Klasa ochrony

II

Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją

tak

Czas rozruchu

[s]

< 20

Wyjścia

Wykonanie elektryczne

AS-i

Zabezpieczenie przed
przeciążeniem

tak

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień

[cm/s]

3...300

Najlepsza czułość

[cm/s]

3...60

Dokładność / odchylenieMaks. gradient temperatury [K/min]
medium

15



Sygnalizator przepływu

SCR12ABAASI /US-100

Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Ochrona		IP 67
Klasyfikacja AS-i		
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	1
AS-i_ID_kod	[hex]	1
Dane mechaniczne		
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Przyłącze procesowe		G 1/2 gwint zewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Akcesoria		
Dostarczane elementy		uszczelnienie: 2 x AMF 30 śrubokręt
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A		



ST3651

Sygnalizator przepływu

SCR12ABAASI /US-100



Podłączenie

