


Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5006 + E40107

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Aplikacja

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	70...140 AC
Pobór prądu [mA]	< 40
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------

Wyjścia

Łączna liczba wyjść	1
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne	przełącznik
Liczba wyjść binarnych	1
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte



Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Zabezpieczenie przed zwarciem	nie
-------------------------------	-----

Zakres pomiaru / nastaw

Zakres ustawień [cm/s]	3...300
Najlepsza czułość [cm/s]	3...60

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium	300
---	-----

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]	1...10
------------------	--------

Software / programowanie

Regulacja punktu przełączania	potencjometr
-------------------------------	--------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-20...60
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
-------------	---------	----------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C



ST3653



Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Podłączenie

