


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: SI5006 + E40107

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

**Cechy produktu**

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
Przyłącze procesowe	1/2" NPT

Aplikacja

Aplikacja	wysokie ciśnienie
Media	Ciecze
Temperatura medium [°C]	-25...60
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	300

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	70...140 AC
Pobór prądu [mA]	< 40
Czas rozruchu [s]	< 20

Wejścia / wyjścia

Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 1
----------------------	---------------------------



Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść		1
Sygnał wyjściowy		sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne		przełącznik
Liczba wyjść binarnych		1
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte
Zabezpieczenie przed zwarciami		nie
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres ustawień	[cm/s]	3...300
Najlepsza czułość	[cm/s]	3...60
Dokładność / odchylenie		
Maks. gradient temperatury	[K/min]	300
medium		
Czasy reakcji		
Czas reakcji	[s]	1...10
Software / programowanie		
Regulacja punktu przełączania		potencjometr
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...60
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Materiał		PBT-GF20
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe		1/2" NPT
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Funkcja	11 x LED
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A		

ST3654



Sygnalizator przepływu

SCN12ADBAKOW/LS

Podłączenie

