

ST2200




Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ABB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: ST2204

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Cechy produktu

Przyłącze procesowe

G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja

wysoka temperatura

Media

Ciecze; Gazy

Temperatura medium [°C]

-25...80

Wytrzymałość na ciśnienie [bar]

30

Ciecze

Aplikacja

wysoka temperatura

Temperatura medium [°C]

-25...80

Gazy

Temperatura medium [°C]

-25...80

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania

VS 0100

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s]

3...300

Najlepsza czułość [cm/s]

3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s]

5...1500

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium

15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s]

1...10

Ciecze

Czas reakcji [s]

1...10

Gazy

Czas reakcji [s]

1...10


ST2200



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ABB

Warunki pracy	
Ochrona	IP 67
Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	G 1/4 gwint zewnętrzny
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
Przewód: 2 m, Silflex-PUR; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm ²	
Podłączenie	



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały