

ST2300



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ZBB

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Cechy produktu

Przylącze procesowe G 1/4 gwint zewnętrzny

Aplikacja

Aplikacja wysoka temperatura

Media Ciecze; Gazy

Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 30

Ciecze

Aplikacja wysoka temperatura

Temperatura medium [°C] 0...120

Gazy

Temperatura medium [°C] 0...100

Dane elektryczne

Podłączenie do układu przetwarzania VS 0100

Zakres pomiaru / nastaw

Ciecze

Zakres ustawień [cm/s] 3...300

Najlepsza czułość [cm/s] 3...60

Gazy

Zakres ustawień [cm/s] 5...1500

Dokładność / odchylenie

Maks. gradient temperatury [K/min] medium 15

Czasy reakcji

Czas reakcji [s] 1...10

Ciecze

Czas reakcji [s] 1...10

Gazy

Czas reakcji [s] 1...10

Warunki pracy

Ochrona IP 67

ST2300



Czujnik przepływu do podłączenia do jednostki przetwarzającej

STR14ZBB


Dane mechaniczne	
Obudowa	Obudowa gwintowana
Materiał	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Przylącze procesowe	G 1/4 gwint zewnętrzny

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, silikon; Maks. długość przewodu: 100 m; 4 x 0,5 mm²

Podłączenie



	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały